

Garant**TC.T 110204, Sort: HB7130-2**

Beställningsdata

Ordernummer	260982 HB7130-2
GTIN	4062406750343
Artikelklass	21G

Beskrivning

TC.T 110204 HB7130-2 Sort: HB7130-2
spån-brytare: VM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 2,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 240 m/min

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	snitt intermittent
ISO-kod vändskär	TCMT 110204
Skärmaterial	HM
Tolerans	M
Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Sort	HB7130-2
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v

spån-brytare	VM
Antal byten/skär	3
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 240 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Primäranvändning	M
Produktslag	Vändskär för svarvning