

Garant**SCMT 120404, Sort: HB7130-2****Beställningsdata**

Ordernummer	260748 HB7130-2
GTIN	4062406750275
Artikelklass	21G

Beskrivning

SCMT 120404 HB7130-2 Hörnradie: 0,4 mm
Sort: HB7130-2
spån-brytare: VS
Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 80 - 270 m/min

Teknisk beskrivning

Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
ISO-kod vändskär	SCMT 120404
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Sort	HB7130-2
Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm

Primäranvändning	M
spån-brytare	VS
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 270 m/min
Produktslag	Vändskär för svarvning