

Garant**GARANT Softcut® hörnfräs 90°, med hål, Ø D / Zeff: 50/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215579 50/4
GTIN	4045197455338
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Precisionshörnfräs med differentialdelning för smidig bearbetning, hög precision och höga skärprestanda. **Ny generation av** högkapacitetshörnfräsar med vändskär med **skärkraftsreducerad geometri för MTC-användning** vid **instabila förhållanden** eller för **spindlar med låg framdrivande effekt**.

Användningsdata:

För hörnfräsning med stora djup, även i solida arbetsstycken. Universell användning i alla stålmaterial samt rost- och syrabeständiga stålkvaliteter.

Reservdel:

Vändskärsskruvar, sats nr 219826 (8IP; 2,2 Nm).

OBS!:

Vid användning av vändskär med radie större än 2 mm måste vändskärsfickan modifieras. GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2 används** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

Får inte användas för rampning eller cirkulär rampning!

Vid användning av vändskär med radie större än 2 mm måste vändskärsfickan modifieras.

Teknisk beskrivning

FästhålsØ	22 mm
totallängd L _{tot}	55 mm

Passande vändskär	AP.. 1335..
Skruvsats förvändskär	219826 (8IP; 2,2 Nm)
maximalt sågdjup $a_{p, max}$	39,5 mm
Skär-Ø D_c	50 mm
effektivt antal skär Z_{eff}	4
Serie	Softcut®
Antal vändskärspaltor	16
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Skärdelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Vändskärsskruvsats 10 delar	219826