

**Garant****DC.T 11T308, Sort: HB7130-2**

### Beställningsdata

Ordernummer	260464 HB7130-2
GTIN	4062406750251
Artikelklass	21G

### Beskrivning

DC.T 11T308 HB7130-2 Sort: HB7130-2  
spån-brytare: VM  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 70 - 240 m/min

### Teknisk beskrivning

Antal byten/skär	2
Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 240 m/min
Hörnradie	0,8 mm
Primäranvändning	M
spån-brytare	VM
Skärdjup $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Sort	HB7130-2

Skärförhållande	snitt intermittent
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Skärmaterial	HM
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Tolerans	M
ISO-kod vändskär	DCMT 11T308
Produktslag	Vändskär för svarvning