

Garant**VC.T 110304, Sort: HB7130-2**

Beställningsdata

Ordernummer	261366 HB7130-2
GTIN	4062406750442
Artikelklass	21G

Beskrivning

VC.T 110304 HB7130-2 Sort: HB7130-2
spån-brytare: VS
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 80 - 270 m/min

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Skärmaterial	HM
ISO-kod vändskär	VCMT 110304
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 270 m/min
Primäranvändning	M

Antal byten/skär	2
Sort	HB7130-2
Tolerans	M
spån-brytare	VS
Hörnradie	0,4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Produktslag	Vändskär för svarvning