

Garant**VC.T 160404, Sort: HB7130-2**

Beställningsdata

Ordernummer	261458 HB7130-2
GTIN	4062406750473
Artikelklass	21G

Beskrivning

VC.T 160404 HB7130-2 Sort: HB7130-2
spån-brytare: VM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 2,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 240 m/min

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Antal byten/skär	2
Primäranvändning	M
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
ISO-kod vändskär	VCMT 160404
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 240 m/min
Hörnradie	0,4 mm

Skärmaterial	HM
Sort	HB7130-2
Tolerans	M
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	VM
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Produktslag	Vändskär för svarvning