

**HELI3MILL hörnfräs, Cylindriskt skaft, Ø DC / Antal skär Z: 25/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	226480 25/3
GTIN	7291075313901
Artikelklass	19D

Beskrivning**Utförande:**

Processäkert hörnfrässystem för ett brett tillämpningsområde. Utföranden i två systemstorlekar med skärlängder på 10 och 15 mm. Optimalt stödda Trigon-vändskär i sätet garanterar verkliga 90° skuldror. Mycket lämplig för borrhjuloperationer, och rampning.

Reservdel:

Skruvsats till vändskär nr **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

Teknisk beskrivning

Utkragningslängd L_1	25 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	46,4 mm
Antal skär Z	3
Skär- $\varnothing D_c$	25 mm
Skaftdiameter D_s h6	25 mm
Serie	HELI3MILL
$\varnothing D_3$	21 mm
Rampningslängd L för α_{\max}	159,9 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	49 mm
spiralfräsning a_p	3,4 mm
totallängd L_{tot}	120 mm

Passande vändskär	TP..1003..
Rampningsvinkel α_{\max}	2,9 grad
tillverkarens beteckning	HM390 ETP D25-3-C25-10
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Rampning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Skruvsats för vändskär Femdelad Typ 1	229695 1
---------------------------------------	----------