

**DOVEIQMILL planfräsar, med hål, Ø DC / Antal skär Z: 160/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	222500 160/11
GTIN	7291075311457
Artikelklass	19D

Beskrivning**Utförande:**

Extremt stabilt planfrässystem. Vändskäret fixeras genom fastskruvning och genom extra fixering i ett svalstjärtliknande plattsäte. Vändskärets positiva axiella monteringsläge ger ett mycket mjukt snitt och garanterar därmed bästa möjliga ytkvaliteter. Bästa möjliga **ekonomi** tack vare ett vändskär med 8-skäreggar.

Reservdel:

Skruvsats för vändskär nr **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	11
Serie	DOVEIQMILL
FästhålsØ	40 mm
max. utväändig diameter D_{max}	169,4 mm
Passande vändskär	SYHU0704..
Skär-Ø D_c	160 mm

maximalt sågdjup $a_{p \max}$	4,6 mm
totallängd L_{tot}	63 mm
tillverkarens beteckning	IQ845 FSY D160-11-40-R07
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	50 grad
Skärindelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Produktslag	Planfräsar

Tillbehör

Skrivsats förvändskärFemdelad Typ 4	229695 4
-------------------------------------	----------