

**DOVEIQMILL planfräsar, med hål, Ø DC / Antal skär Z: 50/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	222500 50/4
GTIN	7291075311358
Artikelklass	19D

Beskrivning**Utförande:**

Extremt stabilt planfrässystem. Vändskäret fixeras genom fastskruvning och genom extra fixering i ett svalstjärtliknande plattsäte. Vändskärets positiva axiella monteringsläge ger ett mycket mjukt snitt och garanterar därmed bästa möjliga ytkvaliteter. Bästa möjliga **ekonomi** tack vare ett vändskär med 8-skäreggar.

Reservdel:

Skruvsats för vändskär nr **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

Teknisk beskrivning

max. utvändig diameter D_{max}	59,4 mm
totallängd L_{tot}	40 mm
maximalt sågdjup $a_{p max}$	4,6 mm
Skär-Ø D_c	50 mm
Antal skär Z	4
Serie	DOVEIQMILL

FästhålsØ	22 mm
Passande vändskär	SYHU0704..
tillverkarens beteckning	IQ845 FSY D050-04-22-R07
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	50 grad
Skärindelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Produktslag	Planfräsar

Tillbehör

Skrivsats för vändskär Femdelad Typ 4	229695 4
---------------------------------------	----------