



HELI3MILL hörnfräs, med hål, Ø DC / Antal skär Z: 125/9mm



Beställningsdata

Ordernummer	226490 125/9
GTIN	7291075313130
Artikelklass	19D

Beskrivning

Utförande:

Processäkert hörnfrässystem för ett brett tillämpningsområde. Utföranden i två systemstorlekar med skärlängder på 10 och 15 mm. Optimalt stödda Trigon-vändskär i sätet garanterar verkliga 90° skuldror. Mycket lämplig för borrhölningsoperationer, och rampning.

Reservdel:

Skruvsats för vändskär nr **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

Teknisk beskrivning

totallängd L_{tot}	63 mm
Rampningsvinkel α_{max}	0,5 grad
Antal skär Z	9
Serie	HELI3MILL
spiralfräsning $\varnothing D_{max}$	249 mm
spiralfräsning a_p	3,3 mm
Passande vändskär	TD..1505..

Ø D ₃	120,6 mm
spiralfräsning Ø D _{min}	245 mm
Skär-Ø D _c	125 mm
Rampningslängd L för α _{max}	1501,11 mm
FästhålsØ	40 mm
tillverkarens beteckning	HM390 FTD D125-9-40-15
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Rampning
Fräsanvändning	Rampning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Skruvsats förvändskär10 delar Typ 2

229696 2