

**DOVEIQMILL planfräsar, med hål, Ø DC / Antal skär Z: 50/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	222500 50/5
GTIN	7291075311365
Artikelklass	19D

**Beskrivning****Utförande:**

Extremt stabilt planfrässystem. Vändskäret fixeras genom fastskruvning och genom extra fixering i ett svalstjärtliknande plattsäte. Vändskärets positiva axiella monteringsläge ger ett mycket mjukt snitt och garanterar därmed bästa möjliga ytkvaliteter. Bästa möjliga **ekonomi** tack vare ett vändskär med 8-skäreggar.

**Reservdel:**

Skruvsats för vändskär nr **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	SYHU0704..
Skär-Ø D <sub>c</sub>	50 mm
max. utväändig diameter D <sub>max</sub>	59,4 mm
Serie	DOVEIQMILL
maximalt sågdjup a <sub>p max</sub>	4,6 mm
FästhålsØ	22 mm

totallängd $L_{tot}$	40 mm
Antal skär Z	5
tillverkarens beteckning	IQ845 FSY D050-05-22-R07
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel $\kappa$	50 grad
Skärindelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Produktslag	Planfräsar

---

## Tillbehör

Skrivsats förvändskärFemdelad Typ 4	229695 4
-------------------------------------	----------