

**DOVEIQMILL planfräsar, med hål, Ø DC / Antal skär Z: 63/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	222500 63/5
GTIN	7291075311372
Artikelklass	19D

Beskrivning**Utförande:**

Extremt stabilt planfrässystem. Vändskäret fixeras genom fastskruvning och genom extra fixering i ett svalstjärtliknande plattsäte. Vändskärets positiva axiella monteringsläge ger ett mycket mjukt snitt och garanterar därmed bästa möjliga ytkvaliteter. Bästa möjliga **ekonomi** tack vare ett vändskär med 8-skäreggar.

Reservdel:

Skruvsats för vändskär nr **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	SYHU0704..
Serie	DOVEIQMILL
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	4,6 mm
Antal skär Z	5
Skär-Ø D_c	63 mm
FästhålsØ	22 mm

max. utvändig diameter D_{\max}	72,4 mm
totallängd L_{tot}	40 mm
tillverkarens beteckning	IQ845 FSY D063-05-22-R07
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	50 grad
Skärledning	Oregelbunden
Invändig	ja
Produktslag	Planfräsar

Tillbehör

Skruvsats förvändskärFemdelad Typ 4	229695 4
-------------------------------------	----------