



## LOGIQ4FEED högmatningsfräs, Cylindriskt skaft, Ø DC / Antal skär Z: 16/2



### Beställningsdata

Ordernummer	221100 16/2
GTIN	7291075392739
Artikelklass	19D

### Beskrivning

#### Utförande:

Innovativt högmatningsfrässystem för effektiv grovbearbetning - särskilt för bearbetning av djupa hålrum, t.ex. vid verktygs- och formtillverkning samt inom flyg- och rymdindustrin. Det invändigt svarvade vändskäret har en sekundär egg som garanterar en högre spånavskiljningskapacitet vid lutande nedsänkning.

#### Reservdel:

Skruvsats för vändskär nr **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

### Teknisk beskrivning

Rampningsvinkel $\alpha_{\max}$	4,3 grad
Serie	LOGIQ4FEED
Skaftdiameter $D_s$ h6	16 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	17 grad
Rampningslängd L för $\alpha_{\max}$	11,97 mm
Invändig	ja
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	31 mm
totallängd $L_{\text{tot}}$	120 mm
Passande vändskär	XNMU040310..
Skär- $\varnothing D_c$	16 mm
spiralfräsning $a_p$	0,8 mm

Utkragningslängd $L_1$	30 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	24,6 mm
$\varnothing D_3$	8,6 mm
Antal skär Z	2
tillverkarens beteckning	FFX4 ED16-2-030-C16-04
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Rampning
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktlag	Kopierfräsar

## Tillbehör

Skruvsats förvändskärFemdelad Typ 2	229695 2
-------------------------------------	----------