

**LOGIQ4FEED högmatningsfräs, Cylindriskt skaft, Ø DC / Antal skär Z: 20/3****Beställningsdata**

Ordernummer	221100 20/3
GTIN	7291075392753
Artikelklass	19D

**Beskrivning****Utförande:**

Innovativt högmatningsfrässystem för effektiv grovbearbetning - särskilt för bearbetning av djupa hålrum, t.ex. vid verktygs- och formtillverkning samt inom flyg- och rymdindustrin. Det invändigt svarvade vändskäret har en sekundär egg som garanterar en högre spånavsiljningskapacitet vid lutande nedsänkning.

**Reservdel:**

Skruvsats för vändskär nr **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

**Teknisk beskrivning**

Skaftdiameter $D_s$ h6	20 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{min}$	32,6 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	17 grad
Invändig	ja
Skär- $\varnothing D_c$	20 mm
Utkragningslängd $L_1$	50 mm
Passande vändskär	XNMU040310..
spiralfräsning $a_p$	0,8 mm
Antal skär Z	3
spiralfräsning $\varnothing D_{max}$	39 mm
Serie	LOGIQ4FEED

Rampningsvinkel $\alpha_{\max}$	2,7 grad
Rampningslängd L för $\alpha_{\max}$	19,08 mm
$\varnothing D_3$	12,6 mm
totallängd $L_{\text{tot}}$	140 mm
tillverkarens beteckning	FFX4 ED20-3-050-C20-04
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Rampning
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktlag	Kopierfräsar

## Tillbehör

Skruvsats förvändskärFemdelad Typ 2	229695 2
-------------------------------------	----------