

**LOGIQ4FEED högmatningsfräs, Cylindriskt skaft, Ø DC / Antal skär Z: 25/4****Beställningsdata**

Ordernummer	221100 25/4
GTIN	7291075392777
Artikelklass	19D

Beskrivning**Utförande:**

Innovativt högmatningsfrässystem för effektiv grovbearbetning - särskilt för bearbetning av djupa hålrum, t.ex. vid verktygs- och formtillverkning samt inom flyg- och rymdindustrin. Det invändigt svarvade vändskäret har en sekundär egg som garanterar en högre spånavsiljningskapacitet vid lutande nedsänkning.

Reservdel:

Skruvsats för vändskär nr **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D_s h6	25 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	42,6 mm
Antal skär Z	4
totallängd L_{tot}	150 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	49 mm
Serie	LOGIQ4FEED
spiralfräsning a_p	0,8 mm
Skär- $\varnothing D_c$	25 mm
Passande vändskär	XNMU040310..
Utkragningslängd L_1	60 mm
Inställningsvinkel κ	17 grad

Ø D ₃	17,6 mm
Invändig	ja
Rampningsvinkel α_{\max}	1,8 grad
Rampningslängd L för α_{\max}	28,64 mm
tillverkarens beteckning	FFX4 ED25-4-060-C25-04
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Fräsanvändning	Rampning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Rampning
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräsar

Tillbehör

Skruvsats förvändskärFemdelad Typ 2	229695 2
-------------------------------------	----------