

**SYHU 0704ADN-P, IC28, Typ: ALU****Beställningsdata**

Ordernummer	222510 ALU
GTIN	7291075311822
Artikelklass	19A

**Beskrivning****Utförande:**

Dubbelsidiga vändskär med 8 skär. Stor planfas för höga ytkvaliteter. Positiv spånvinkel för optimal spånbrytning.

**OBS!:**

Användningsriktvärden för  $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \max} = 4,6 \text{ mm}$ .

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

skärtjocklek E	4,76 mm
Matning $f_z$ per tand	0,25 mm
Hörnradie	0,8 mm
Serie	DOVEIQMILL
Geometri	ADN-P
tillverkarens beteckning	IQ845 SYHU 0704ADN-P IC28
ISO-kod vändskär	SYHU 0704ADN-P

Sort	IC28
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för fräsning

### Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	500 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	480 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	400 m/min	N
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		