



HELI3MILL hörnfräs, med hål, Ø DC / Antal skär Z: 63/6Smm



Beställningsdata

Ordernummer	226490 63/6S
GTIN	7291075313291
Artikelklass	19D

Beskrivning

Utförande:

Processäkert hörnfrässystem för ett brett tillämpningsområde. Utföranden i två systemstorlekar med skärlängder på 10 och 15 mm. Optimalt stödda Trigon-vändskär i sätet garanterar verkliga 90° skuldror. Mycket lämplig för borrcirkulära operationer, och rampning.

Reservdel:

Skruvsats för vändskärsplattor nr **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

Teknisk beskrivning

spiralfräsning a_p	3,8 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	121 mm
Rampningslängd L för α_{\max}	625,39 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	125 mm
$\varnothing D_3$	58,6 mm
Antal skär Z	6
Skär- $\varnothing D_c$	63 mm

totallängd L_{tot}	45 mm
Rampningsvinkel α_{max}	1,2 grad
Serie	HELI3MILL
FästhålsØ	27 mm
Passande vändskär	TD..1505..
tillverkarens beteckning	HM390 FTD D063-6-27-15
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Rampning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Skruvsats för vändskär 10 delar Typ 2

229696 2