

**LOGIQ4FEED högmatningsfräs, weldon-skaft, Ø DC / Antal skär Z: 20/3****Beställningsdata**

Ordernummer	221101 20/3
GTIN	7291075392760
Artikelklass	19D

Beskrivning**Utförande:**

Innovativt högmatningsfrässystem för effektiv grovbearbetning - särskilt för bearbetning av djupa hålrum, t.ex. vid verktygs- och formtillverkning samt inom flyg- och rymdindustrin. Det invändigt svarvade vändskäret har en sekundär egg som garanterar en högre spånavsiljningskapacitet vid lutande nedsänkning.

Reservdel:

Skruvsats för vändskär nr **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Teknisk beskrivning

Rampningslängd L för α_{\max}	19,08 mm
Skaftdiameter D_s h6	20 mm
Rampningsvinkel α_{\max}	2,7 grad
Ø D_3	12,6 mm
spiralfräsning a_p	0,8 mm
Skär-Ø D_c	25 mm
Invändig	ja
Serie	LOGIQ4FEED
Utkragningslängd L_1	60 mm
Passande vändskär	XNMU040310..
spiralfräsning Ø D_{\max}	39 mm

Antal skär Z	3
totallängd L_{tot}	120 mm
Inställningsvinkel κ	17 grad
spiralfräsnings $\varnothing D_{min}$	32,6 mm
tillverkarens beteckning	FFX4 ED20-3-060-W20-04
Skaftutförande	weldon-skaft
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Rampning
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräsar

Tillbehör

Skruvsats förvändskärFemdelad Typ 2	229695 2
-------------------------------------	----------