

**NEODO plan-/ hörnfräs, Cylindriskt skaft, Ø DC / Antal skär Z: 32/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	225750 32/4
GTIN	7291075481624
Artikelklass	19D

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektivt frässystem för planfräsning och fräsning av 90° skuldror. För grovbearbetning och förberedande finbearbetning av framför allt stål och gjutjärnsmaterial. Kostnadseffektiv genom att varje vändskär har 8 skäreugar. Extremt stabil underlag för vändskäret i ett svalstjärtliknande plattsäte.

Reservdel:

Skruvsats för vändskär nr **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D_s h6	32 mm
Skär-Ø D_c	32 mm
Serie	NEODO
Utkragningslängd L_1	45 mm
Passande vändskär	SZ.U0804..
totallängd L_{tot}	130 mm
Antal skär Z	4
maximalt sågdjup $a_{p,max}$	5 mm
tillverkarens beteckning	S890 ESZ D32-4-C32-R08
Skaftutförande	Cylindriskt skaft

Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Skärledning	Oregelbunden
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Skrivsats förvändskär10 delar Typ 3	229696 3
-------------------------------------	----------