



LOGIQ4FEED högmatningsfräs, med gänga, Ø DC / Antal skär Z: 20/3



Beställningsdata

Ordernummer	221104 20/3
GTIN	7291075393309
Artikelklass	19D

Beskrivning

Utförande:

Innovativt högmatningsfrässystem för effektiv grovbearbetning - särskilt för bearbetning av djupa hålrum, t.ex. vid verktygs- och formtillverkning samt inom flyg- och rymdindustrin. Det invändigt svarvade vändskäret har en sekundär egg som garanterar en högre spånavsiljningskapacitet vid lutande nedsänkning.

Reservdel:

Skrivsats för vändskär nr **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Teknisk beskrivning

totallängd L_{tot}	25 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{max}$	39 mm
Fästgänga M	M10
Antal skär Z	3
Passande vändskär	XNMU040310..
spiralfräsning a_p	0,8 mm
Rampningslängd L för α_{max}	19,08 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{min}$	32,6 mm
Rampningsvinkel α_{max}	2,7 grad

Skär-Ø D _c	20 mm
Invändig	ja
Ø D ₃	12,6 mm
Serie	LOGIQ4FEED
tillverkarens beteckning	FFX4 ED20/.78-3-M10-04
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Rampning
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräsar

Tillbehör

Skruvsats förvändskärFemdelad Typ 2	229695 2
-------------------------------------	----------