

**NEODO plan-/ hörnfräs, med hål, Ø DC / Antal skär Z: 100/14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	225760 100/14
GTIN	7291075440157
Artikelklass	19D

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektivt frässystem för planfräsning och fräsning av 90° skuldror. För grovbearbetning och förberedande finbearbetning av framför allt stål och gjutjärnsmaterial. Kostnadseffektiv genom att varje vändskär har 8 skäreggar. Extremt stabil underlag för vändskäret i ett svalstjärtliknande plattsäte.

Reservdel:

Skruvsats för vändskär nr **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	14
Serie	NEODO
FästhålsØ	32 mm
Passande vändskär	SZ.U0804..
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	5 mm
Skär-Ø D_c	100 mm
totallängd L_{tot}	50 mm

tillverkarens beteckning	S890 FSZ D100-14-32-R08
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Skärledning	Oregelbunden
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Skruvsats förvändskär10 delar Typ 3	229696 3
-------------------------------------	----------