

Garant**Verktgshållare med spärr, Helt i stål, totallängd: 117mm****Beställningsdata**

Ordernummer	148701 117
GTIN	4062406754655
Artikelklass	11K

Beskrivning**Utförande:**

Med spännchuck med två backar för fastspänning av fyrkantskraft. Förskjutbart T-handtag med räfflor centriskt och i båda ändar för fastsnäppning av spärrkulan. **Hållare med mantel av rostfritt stål**. Spärrnyckel omkopplingsbar för vänster-/högergång eller fast. **Utförande helt av stål** för hög vridmomentbelastning. Spännbackar frästa och härdade för att ge hög seghet och optimal ythårdhet. **Kraftigt utförande** för gängtappar upp till M20.

Med sexkantshuvud med nyckelvidd 22 mm.

Användningsdata:

Lämplig för gängskärning på svåråtkomliga ställen.

OBS!:

Fyrkantstorlekar för andra gängtappar resp. brotschstorlekar finns i tabellerna för tillhörande produktgrupper.

Teknisk beskrivning

spännvidd <input type="checkbox"/>	8,5 - 12,5 mm
totallängd	110 mm
för handgängtappar DIN 352	M13 – M20
Reservbackar nr 148712 storlek	117
Material	Helt i stål
Produktslag	Verktgshållare

