

**Garant****Verktvghållare med spärr, Helt i stål, totallängd: 85mm****Beställningsdata**

Ordernummer	148701 85
GTIN	4062406754631
Artikelklass	11K

**Beskrivning****Utförande:**

Med spännchuck med två backar för fastspänning av fyrkantskraft. Förskjutbart T-handtag med räfflor centriskt och i båda ändar för fastsnäppning av spärrkulan. **Hållare med mantel av rostfritt stål**. Spärrnyckel omkopplingsbar för vänster-/högergång eller fast. **Utförande helt av stål** för hög vridmomentbelastning. Spännbackar frästa och härdade för att ge hög seghet och optimal ythårdhet.

**Användningsdata:**

Lämplig för gängskärning på svåråtkomliga ställen.

**OBS!:**

Fyrkantstorlekar för andra gängtappar resp. brotschstorlekar finns i tabellerna för tillhörande produktgrupper.

**Teknisk beskrivning**

totallängd	85 mm
för handgängtappar DIN 352	M3 – M10
spännvidd <input type="checkbox"/>	2,5 - 5,5 mm

Reservbackar nr 148712 storlek	85
Material	Helt i stål
Produktslag	Verktygshållare