

**HELI3MILL hörnfräs, weldon-skaft, Ø DC / Antal skär Z: 25/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	226481 25/3
GTIN	7291075313918
Artikelklass	19D

Beskrivning**Utförande:**

Processäkert hörnfrässystem för ett brett tillämpningsområde. Utföranden i två systemstorlekar med skärlängder på 10 och 15 mm. Optimalt stödda Trigon-vändskär i sätet garanterar verkliga 90° skuldror. Mycket lämplig för borrhjuloperationer, och rampning.

Reservdel:

Skrivsats till vändskär nr **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	TP..1003..
spiralfräsning Ø D _{min}	46,4 mm
Skär-Ø D _c	25 mm
Antal skär Z	3
Skaftdiameter D _s h6	25 mm
totallängd L _{tot}	95 mm
spiralfräsning a _p	3,4 mm
Utkragningslängd L ₁	25 mm
spiralfräsning Ø D _{max}	49 mm
Ø D ₃	21 mm
Rampningslängd L för α _{max}	159,9 mm

Serie	HELI3MILL
Rampningsvinkel α_{\max}	2,9 grad
tillverkarens beteckning	HM390 ETP D25-3-W25-10
Skaftutförande	weldon-skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Rampning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Rampning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Skruvsats förvändskärFemdelad Typ 1	229695 1
-------------------------------------	----------