

**Garant****VNMG 160404, Sort: HB7415-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	251802 HB7415-1
GTIN	4062406750886
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

Skärdjup $a_p$	0,5 - 4 mm
ISO-kod vändskär	VNMG 160404
Skärmaterial	HM
Primäranvändning	S
Matning $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Antal byten/skär	4
Skärhastighet $v_c$ primär användning	40 - 90 m/min
Tolerans	M
Sort	HB7415-1
spån-brytare	TIM
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning

Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Produktslag	Vändskär för svarvning