

Garant**WNMG 080412, Sort: HB7130-2**

Beställningsdata

Ordernummer	252072 HB7130-2
GTIN	4062406765057
Artikelklass	21G

Beskrivning

WNMG 080412 HB7130-2 Sort: HB7130-2
spån-brytare: VM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 4 mm
Matning f : 0,1 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 240 m/min

Teknisk beskrivning

Sort	HB7130-2
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
spån-brytare	VM
Hörnradie	1,2 mm
Matning f	0,1 - 0,5 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm

Skärhastighet v_c primär användning	70 - 240 m/min
Primäranvändning	M
Tolerans	M
ISO-kod vändskär	WNMG 080412
Produktslag	Vändskär för svarvning