

**HELI3MILL hörnfräs, med hål, Ø DC / Antal skär Z: 40/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	226486 40/5
GTIN	7291075314076
Artikelklass	19D

Beskrivning**Utförande:**

Processäkert hörnfrässystem för ett brett tillämpningsområde. Utföranden i två systemstorlekar med skärlängder på 10 och 15 mm. Optimalt stödda Trigon-vändskär i sätet garanterar verkliga 90° skuldror. Mycket lämplig för borrhjuloperationer, och rampning.

Reservdel:

Skruvsats till vändskär nr **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

Teknisk beskrivning

Ø D ₃	36 mm
FästhålsØ	16 mm
spiralfräsning Ø D _{max}	79 mm
totallängd L _{tot}	40 mm
Rampningsvinkel α _{max}	1,6 grad
Antal skär Z	5
spiralfräsning Ø D _{min}	76,4 mm

Rampningslängd L för α_{\max}	289,98 mm
spiralfräsning a_p	3,2 mm
Serie	HELI3MILL
Skär- \emptyset D_c	40 mm
Passande vändskär	TP..1003..
tillverkarens beteckning	HM390 FTP D040-5-16-10
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Rampning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Skruvsats för vändskär Femdelad Typ 1

229695 1