

**HELI3MILL hörnfräs, med hål, Ø DC / Antal skär Z: 50/6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	226486 50/6
GTIN	7291075314090
Artikelklass	19D

Beskrivning**Utförande:**

Processäkert hörnfrässystem för ett brett tillämpningsområde. Utföranden i två systemstorlekar med skärlängder på 10 och 15 mm. Optimalt stödda Trigon-vändskär i sätet garanterar verkliga 90° skuldror. Mycket lämplig för borrcirkulära operationer, och rampning.

Reservdel:

Skruvsats till vändskär nr **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

Teknisk beskrivning

Rampningslängd L för α_{\max}	386,69 mm
Rampningsvinkel α_{\max}	1,2 grad
totallängd L_{tot}	40 mm
Passande vändskär	TP..1003..
Ø D_3	46 mm
Antal skär Z	6
spiralfräsning Ø D_{\min}	96,4 mm

Skär- \emptyset D_c	50 mm
spiralfräsning $\emptyset D_{max}$	99 mm
spiralfräsning a_p	3,1 mm
Fästhåls \emptyset	22 mm
Serie	HELI3MILL
tillverkarens beteckning	HM390 FTP D050-6-22-10
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Rampning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Skruvsats förvändskärFemdelad Typ 1

229695 1