

**HELI3MILL hörnfräs, med hål, Ø DC / Antal skär Z: 80/11Smm****Beställningsdata**

Ordernummer	226486 80/11S
GTIN	7291075314168
Artikelklass	19D

**Beskrivning****Utförande:**

Processäkert hörnfrässystem för ett brett tillämpningsområde. Utföranden i två systemstorlekar med skärlängder på 10 och 15 mm. Optimalt stödda Trigon-vändskär i sätet garanterar verkliga 90° skuldror. Mycket lämplig för borrcirkulära operationer, och rampning.

**Reservdel:**

Skruvsats till vändskär nr **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

**Teknisk beskrivning**

Serie	HELI3MILL
spiralfräsning Ø D <sub>max</sub>	159 mm
totallängd L <sub>tot</sub>	50 mm
spiralfräsning a <sub>p</sub>	3,4 mm
spiralfräsning Ø D <sub>min</sub>	156,4 mm
Antal skär Z	11
Ø D <sub>3</sub>	76 mm

Rampningsvinkel $\alpha_{\max}$	0,8 grad
Skär- $\emptyset$ $D_c$	80 mm
Rampningslängd L för $\alpha_{\max}$	515,62 mm
Passande vändskär	TP..1003..
Fästhåls $\emptyset$	27 mm
tillverkarens beteckning	HM390 FTP D080-11-27-10
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel $\kappa$	90 grad
Fräsanvändning	Rampning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Hörnfräs

---

## Tillbehör

Skruvsats för vändskär Femdelad Typ 1

229695 1