

**TPKT 1003PDR, IC845, Typ: ST1400****Beställningsdata**

Ordernummer	226506 ST1400
GTIN	7291075313857
Artikelklass	19A

Beskrivning**Utförande:**

Trigon vändskär med 3 spiralformade skär. Axiellt och radiellt positiv skärutformning. För effektiv och exakt bearbetning av 90° kanter.

OBS!:

Användningsriktvärden för $a_e = 0,3...1 \times D / a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$.

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	TPKT 1003PDR
Serie	HELI3MILL
Antal byten/skär	3
Matning f_z	0,13 mm
Hörnradie	0,8 mm
Geometri	PDR
tillverkarens beteckning	HM390 TPKT 1003PDR IC845

Sort	IC845
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	begränsat lämplig	200 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	begränsat lämplig	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	begränsat lämplig	160 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	160 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	150 m/min	P
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		