

Garant**DNMG 150604, Sort: HB725-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250760 HB725-1
GTIN	4062406750596
Artikelklass	21G

Beskrivning

DNMG 150604 HB725-1 Sort: HB725-1
spån-brytare: UM1
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 6 mm
Matning f : 0,05 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 250 m/min

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	50 - 250 m/min
Matning f	0,05 - 0,6 mm/v
Hörnradie	0,4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Primäranvändning	UNI
Skärmaterial	HM

Skärdjup a_p	0,2 - 6 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
ISO-kod vändskär	DNMG 150604
Sort	HB725-1
Antal byten/skär	4
Tolerans	M
spån-brytare	UM1
Produktslag	Vändskär för svarvning