

**TPCT 1003PDR, IC830, Typ: INOX****Beställningsdata**

Ordernummer	226507 INOX
GTIN	7291075313635
Artikelklass	19A

Beskrivning**Utförande:**

Trigon vändskär med 3 spiralformade skär. Axiellt och radiellt positiv skärutformning. För effektiv och exakt bearbetning av 90° kanter.

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.
Användningsriktvärden för $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivning

Antal byten/skär	3
Serie	HELI3MILL
Matning f_z	0,1 mm
Hörnradi	0,8 mm
ISO-kod vändskär	TPCT 1003PDR
Geometri	PDR
tillverkarens beteckning	HM390 TPCT 1003PDR IC830

Sort	IC830
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	110 m/min	M
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		