

**XNMU 130608PNN-MM, IC830, Typ: ST1400****Beställningsdata**

Ordernummer	227742 ST1400
GTIN	7291075311273
Artikelklass	19A

Beskrivning**Utförande:**

Dubbelsidig vändskär med 8 helixformiga egg. Mycket robust utförande, speciell plåttjocklek. Högt processsäkerhet genom det positiva monteringsläget i plåtsätet. Utomordentlig spånkontroll och spånborttransport.

OBS!:

Användningsriktvärden för a_e max

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Serie	HELISLOT
Matning f_z	0,1 mm
ISO-kod vändskär	XNMU 130608PNN-MM
Typ	ST1400
Geometri	PNN-MM
tillverkarens beteckning	XNMU 130608PNN-MM IC830

Sort	IC830
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	begränsat lämplig	220 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	begränsat lämplig	200 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	begränsat lämplig	170 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	160 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	140 m/min	P
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		