

**Garant****DNMG 110408, Sort: HB725-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	250754 HB725-1
GTIN	4062406750589
Artikelklass	21G

## Beskrivning

DNMG 110408 HB725-1 Sort: HB725-1  
spån-brytare: UM1  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 6 mm  
Matning  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 50 - 250 m/min

## Teknisk beskrivning

Primäranvändning	UNI
Sort	HB725-1
Matning $f$	0,05 - 0,6 mm/v
Tolerans	M
ISO-kod vändskär	DNMG 110408
Skärdjup $a_p$	0,2 - 6 mm

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärhastighet $v_c$ primär användning	50 - 250 m/min
Skärmaterial	HM
spån-brytare	UM1
Hörnradie	0,8 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning