

Garant**CNMG 160616, Sort: HB725-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250172 HB725-1
GTIN	4062406750565
Artikelklass	21G

Beskrivning

CNMG 160616 HB725-1 Sort: HB725-1
spån-brytare: UM1
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 6 mm
Matning f : 0,05 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 250 m/min

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	UNI
Skärförhållande	snitt intermittent
ISO-kod vändskär	CNMG 160616
Tolerans	M
Skärdjup a_p	0,2 - 6 mm
spån-brytare	UM1
Matning f	0,05 - 0,6 mm/v

Hörnradie	1,6 mm
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 250 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Sort	HB725-1
Produktslag	Vändskär för svarvning