

**SZMU 080412PNRMM, IC845, Typ: ST900****Beställningsdata**

Ordernummer	225802 ST900
GTIN	7291075440041
Artikelklass	19A

Beskrivning**Utförande:**

Dubbelsidig vändskär med 8 helixformiga skär. Speciell skärgeometri som ger ett mjukt snitt för att minska effektbehovet under bearbetning.

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den. Användningsriktvärden för $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_{p \max} = 5,0$ mm.

Teknisk beskrivning

Serie	NEODO
Typ	ST900
skärtjocklek E	4,76 mm
Matning f_z per tand	0,25 mm
Hörnradie	1,2 mm
Geometri	PNR-MM

tillverkarens beteckning	S890 SZMU 080412PNRMM IC845
ISO-kod vändskär	SZMU 080412PNRMM
Sort	IC845
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	160 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	150 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	140 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	begränsat lämplig	120 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	begränsat lämplig	110 m/min	P
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		