

**TPKT 1003PDR, IC5400, Typ: ST900****Beställningsdata**

Ordernummer	226503 ST900
GTIN	7291075313680
Artikelklass	19A

**Beskrivning****Utförande:**

Trigon vändskär med 3 spiralformade skär. Axiellt och radiellt positiv skärutformning. För effektiv och exakt bearbetning av 90° kanter.

**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.  
Användningsriktvärden för  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$ .

**Teknisk beskrivning**

Matning $f_z$	0,15 mm
ISO-kod vändskär	TPKT 1003PDR
Serie	HELI3MILL
Geometri	PDR
tillverkarens beteckning	HM390 TPKT 1003PDR IC5400
Sort	IC5400
Skärmaterial	HM

Produktslag

Vändskär för fräsning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	320 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	280 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	260 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	begränsat lämplig	240 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	begränsat lämplig	220 m/min	P
vått maximal	begränsat lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		