

**XNMU 043010HP, IC716, Typ: S****Beställningsdata**

Ordernummer	221204 S
GTIN	7291075452334
Artikelklass	19A

Beskrivning**Utförande:**

Dubbelsidiga vändskär med 4 skär. Med sekundär egg.

OBS!:

Användningsriktvärden för $a_e = 0,6...1 \times D$ / $a_{p\max} = 0,8$ mm.

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	XNMU 043010HP
Serie	LOGIQ4FEED
Matning f_z	0,4 mm
Programmeringsradie vid $a_{p\max}$	1,8 mm
Typ	S
Geometri	HP
tillverkarens beteckning	FFX4 XNMU 040310HP IC716

Sort	IC716
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	0,8 mm
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	30 m/min	S
vått maximal	lämplig		