

Garant**WNMG 060408, Sort: HB725-1**

Beställningsdata

Ordernummer	252064 HB725-1
GTIN	4062406765699
Artikelklass	21G

Beskrivning

WN.G 060408 HB725-1 Sort: HB725-1
spån-brytare: UN1
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 6 mm
Matning f : 0,05 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 250 m/min

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Hörnradie	0,8 mm
Skärdjup a_p	0,2 - 6 mm
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 250 m/min
Antal byten/skär	6
Skärförhållande	snitt intermittent

Sort	HB725-1
Skärmaterial	HM
Primäranvändning	UNI
Matning f	0,05 - 0,6 mm/v
spån-brytare	UN1
ISO-kod vändskär	WNMG 060408
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning