

**TPCT 1003PDR, IC808, Typ: ST900****Beställningsdata**

Ordernummer	226504 ST900
GTIN	7291075313642
Artikelklass	19A

Beskrivning**Utförande:**

Trigon vändskär med 3 spiralformade skär. Axiellt och radiellt positiv skärutformning. För effektiv och exakt bearbetning av 90° kanter.

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.
Användningsriktvärden för $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivning

Serie	HELI3MILL
Hörnradie	0,8 mm
Antal byten/skär	3
Matning f_z	0,15 mm
ISO-kod vändskär	TPKT 1003PDR
Geometri	PDR
tillverkarens beteckning	HM390 TPCT 1003PDR IC808

Sort	IC808
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	300 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	280 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	260 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	begränsat lämplig	240 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	begränsat lämplig	220 m/min	P
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		