

Garant**DNMG 150608, Sort: HB725-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250762 HB725-1
GTIN	4062406750602
Artikelklass	21G

Beskrivning

DNMG 150608 HB725-1 Sort: HB725-1
spån-brytare: UM1
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 6 mm
Matning f : 0,05 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 250 m/min

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,2 - 6 mm
Tolerans	M
Antal byten/skär	4
spån-brytare	UM1
Hörnradie	0,8 mm
Sort	HB725-1

Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 250 m/min
Matning f	0,05 - 0,6 mm/v
Skärmaterial	HM
ISO-kod vändskär	DNMG 150608
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Primäranvändning	UNI
Produktslag	Vändskär för svarvning