




## XNMU 130608PNTN, IC5100, Typ: GG



### Beställningsdata

Ordernummer	227745 GG
GTIN	7291075311310
Artikelklass	19A

### Beskrivning

#### Utförande:

Dubbelsidig vändskär med 8 helixformiga eggjar. Mycket robust utförande, speciell plåttjocklek. Hög processsäkerhet genom det positiva monteringsläget i plåtsätet. Utomordentlig spånkontroll och spån borttransport.

#### OBS!:

Användningsriktvärden för  $a_e$  max

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

### Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	XNMU 130608PNTN
Typ	GG
Serie	HELISLOT
Matning $f_z$	0,15 mm
Geometri	PNTN
tillverkarens beteckning	XNMU 130608PNTN IC5100

Sort	IC5100
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

### Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
GG	lämplig	340 m/min	K
GGG	begränsat lämplig	260 m/min	K
vått maximal	begränsat lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		