

Garant**WNMG 080412, Sort: HB725-1**

Beställningsdata

Ordernummer	252072 HB725-1
GTIN	4062406765729
Artikelklass	21G

Beskrivning

WNMG 080412 HB725-1 Sort: HB725-1
spån-brytare: UM1
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 6 mm
Matning f : 0,05 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 250 m/min

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	UNI
ISO-kod vändskär	WNMG 080412
Matning f	0,05 - 0,6 mm/v
Hörnradie	1,2 mm
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 250 m/min
Sort	HB725-1
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning

spån-brytare	UM1
Skärdjup a_p	0,2 - 6 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning