

Garant**WNMG 080408, Sort: HB725-1**

Beställningsdata

Ordernummer	252070 HB725-1
GTIN	4062406765712
Artikelklass	21G

Beskrivning

WN.G 080408 HB725-1 Sort: HB725-1
spån-brytare: UN1
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 6 mm
Matning f : 0,05 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 250 m/min

Teknisk beskrivning

Matning f	0,05 - 0,6 mm/v
ISO-kod vändskär	WNMG 080408
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 250 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Tolerans	M
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup a_p	0,2 - 6 mm

Antal byten/skär	6
spån-brytare	UN1
Sort	HB725-1
Hörnradie	0,8 mm
Primäranvändning	UNI
Skärmaterial	HM
Produktslag	Vändskär för svarvning