

**SZMU 080408PNRHP, IC830, Typ: INOX****Beställningsdata**

Ordernummer	225806 INOX
GTIN	7291075460414
Artikelklass	19A

Beskrivning**Utförande:**

Dubbelsidig vändskär med 8 helixformiga skär. Speciell skärgeometri som ger ett mjukt snitt för att minska effektbehovet under bearbetning.

OBS!:

Användningsriktvärden för $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_{p\max} = 5,0$ mm.

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,8 mm
Typ	INOX
Serie	NEODO
Matning f_z per tand	0,15 mm
skärtjocklek E	4,76 mm
Geometri	PNR-HP

tillverkarens beteckning	S890 SZMU 080408PNRHP IC830
ISO-kod vändskär	SZMU 080408PNRHP
Sort	IC830
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	120 m/min	M
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		