


**Garant****RC.X 1003, Sort: HB725-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	260640 HB725-1
GTIN	4062406766016
Artikelklass	21G

## Beskrivning

RC.X 1003 HB725-1 spån-brytare: UM1  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 60 - 230 m/min

## Teknisk beskrivning

spån-brytare	UM1
Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 230 m/min
ISO-kod vändskär	RCMX 1003
Matning $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Sort	HB725-1
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Antal byten/skär	4

Primäranvändning	UNI
Skärförhållande	snitt intermittent
Tolerans	M
Skärdjup $a_p$	0,5 - 2 mm
Skärmaterial	HM
Produktslag	Vändskär för svarvning