

**XNMU 130608PNTN, IC810, Typ: GGG****Beställningsdata**

Ordernummer	227746 GGG
GTIN	7291075311280
Artikelklass	19A

**Beskrivning****Utförande:**

Dubbelsidig vändskär med 8 helixformiga egg. Mycket robust utförande, speciell plåttjocklek. Högt processsäkerhet genom det positiva monteringsläget i plåtsätet. Utomordentlig spånkontroll och spånborttransport.

**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den. Användningsriktvärden för  $a_e$  max

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod vändskär	XNMU 130608PNTN
Serie	HELISLOT
Typ	GGG
Matning $f_z$	0,15 mm
Geometri	PNTN
tillverkarens beteckning	XNMU 130608PNTN IC810

Sort	IC810
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

### Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
GG	begränsat lämplig	300 m/min	K
GGG	lämplig	240 m/min	K
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		