

Garant**RC.T 0602, Sort: HB725-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260620 HB725-1
GTIN	4062406765996
Artikelklass	21G

Beskrivning

RC.T 0602 HB725-1 spån-brytare: UM1
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 2 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 230 m/min

Teknisk beskrivning

Tolerans	M
Sort	HB725-1
ISO-kod vändskär	RCMT 0602
Antal byten/skär	4
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 230 m/min
Skärmaterial	HM

Primäranvändning	UNI
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	UM1
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärdjup a_p	0,5 - 2 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning