

Garant**DC.T 11T304, Sort: HB725-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260462 HB725-1
GTIN	4062406765972
Artikelklass	21G

Beskrivning

DC.T 11T304 HB725-1 Sort: HB725-1
spån-brytare: UM1
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 4 mm
Matning f : 0,05 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 250 m/min

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	DCMT 11T304
spån-brytare	UM1
Primäranvändning	UNI
Skärmaterial	HM
Sort	HB725-1
Hörnradie	0,4 mm
Antal byten/skär	2

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 250 m/min
Tolerans	M
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup a_p	0,2 - 4 mm
Matning f	0,05 - 0,5 mm/v
Produktslag	Vändskär för svarvning