



XNMU 040310RM-HP, IC882, Typ: S



Beställningsdata

Ordernummer	221207 S
GTIN	7291075393514
Artikelklass	19A

Beskrivning

Utförande:

Dubbelsidiga vändskär med 4 skär. Med sekundär egg.

OBS!:

Användningsriktvärden för $a_e = 0,6...1 \times D$ / $a_{p\max} = 0,8$ mm.

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Serie	LOGIQ4FEED
Matning f_z	0,4 mm
Programmeringsradie vid $a_{p\max}$	1,8 mm
ISO-kod vändskär	XNMU 040310RM-HP
Typ	S
Geometri	RM-HP
tillverkarens beteckning	FFX4 XNMU 040310RM-HP IC882

Sort	IC882
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	0,8 mm
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
INOX < 900 N/mm ²	begränsat lämplig	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	begränsat lämplig	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	25 m/min	S
Inconel	lämplig	30 m/min	S
vått maximal	lämplig		